

**Tournevis
SDIZ 0.6X3.5X100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDIZ 0.6X3.5X100
Référence	9008450000
Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, longueur de la lame: 100 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4032248056446
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

**Tournevis
SDIZ 0.6X3.5X100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	205 mm	Largeur (pouces)	8,071 inch
Poids	44,4 g	Poids net	35,9 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	0,6 mm	Forme	Fente avec ergot
Largeur de la lame (B)	3,5 mm	longueur de la lame	100 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000149
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-50-03
eClass 9.1	21-04-04-90		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN