

**Tournevis
SDK PZ1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Tournevis cruciforme, type Pozidriv, SDK PZ DIN 5262,
ISO 8764/2-PZ, emmanchement selon ISO 8764-PZ,
pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDK PZ1
Référence	9008530000
Version	Tournevis, Largeur de la lame (B): 4.5 mm, longueur de la lame: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248056521
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

**Tournevis
SDK PZ1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	191 mm	Largeur (pouces)	7,52 inch
Poids	61 g	Poids net	56,4 g
Diamètre	30 mm		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outils à couper

Forme	Pozidrive	Largeur de la lame (B)	4,5 mm
Taille	1	longueur de la lame	80 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000144
ETIM 5.0	EC000144	ETIM 6.0	EC000144
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-06
eClass 9.1	21-04-04-06		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)