

**Tournevis
SD TH15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Torx® Tournevis TH avec trou de centrage à l'extrémité de la lame (résistant aux chocs), SD TH pour vis Torx® et vis Torx®-TH de sécurité (avec un ergot au centre), pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SD TH15
Référence	9009170000
Version	Tournevis, longueur de la lame: 80 mm
GTIN (EAN)	4032248267149
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

**Tournevis
SD TH15**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	191 mm	Largeur (pouces)	7,52 inch
Poids	56 g	Poids net	59 g
Diamètre	30 mm		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outils à couper

Forme	Torx	Largeur de la lame (B)	4 mm
Taille	T15	longueur de la lame	80 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000801
ETIM 5.0	EC000801	ETIM 6.0	EC000801
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-13
eClass 9.1	21-04-04-13		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)