

Outils AM ASI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Dégainage facile et précis
- Pas de réglage de la profondeur de coupe
- Sans détérioration des conducteurs internes

Informations générales de commande

Type	AM ASI
Référence	9009950000
Version	Outils, Outil à dénuder et à couper, ASI-EPDM
GTIN (EAN)	4032248363407
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

**Outils
AM ASI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	124 mm	Largeur (pouces)	4,882 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0,984 inch
Poids	50 g	Poids net	48,6 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outil à dénuder

Plage de dénudage, min.	1,5 mm ²	Type de câble	ASI-EPDM
-------------------------	---------------------	---------------	----------

Classifications

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-37-06
eClass 8.1	21-04-37-06	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-02		

Agréments

Agréments

