

Presse HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour connecteurs coaxiaux

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	HTG 58/59
Référence	9012020000
Version	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4008190018207
Cdt.	1 pièce(s)

Presse HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids	420 g	Poids net	418,7 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	--

Description du contact

Type de contact	Connecteurs coaxiaux
-----------------	----------------------

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal	Taille de la clé six pans (A)	5,4 mm
Taille de la clé six pans (A 2)	6,48 mm	Taille de la clé six pans (A 3)	1,72 mm
Crimpstation, Largeur (B 1)	10 mm	Crimpstation, Largeur (B 2)	10 mm
Crimpstation, Largeur (B 3)	2,3 mm	Diamètre contact interne (D)	2 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC000524	ETIM 4.0	EC000524
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	56-11-15-08	eClass 5.1	27-40-02-18
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------

Presse HTG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

