Presse
HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour clips et languettes avec collerette ouverte ou roulée

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	HTF 48
Référence	9013080000
Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.5mm², 2.5mm², B-Crimp
GTIN (EAN)	4008190113056
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Presse
HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids	438 g	Poids net	453,98 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible

Description du contact

Type de contact	Languette / clip	Plage de sertissage, min.	0,5 mm²
Plage de sertissage, max.	2,5 mm²	Largeur du connecteur	4,8 mm

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, min.	0,5 mm²	Type de sertissage/-profil	B-Crimp
Section de l'embout, min.	0,5 mm²	Profil de sertissage 1, max.	1 mm²
Section de l'embout, max.	2,5 mm²	Profil de sertissage 2, min.	1,5 mm²
Profil de sertissage 2, max.	2,5 mm²		

Classifications

ETIM 3.0	EC000168	ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Agréments

Agréments

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN

Presse
HTF 48

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

