Presse
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoecuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	HTF RSV 12
Référence	9013550000
Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 14AWG, 12AWG, Sertissage FoderB
GTIN (EAN)	4008190002046
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Presse
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	205 mm	Largeur (pouces)	8,071 inch
Poids	445 g	Poids net	449,98 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible

Description du contact

Type de contact	RSV- et DSTV-HD	Plage de sertissage, min.	14 AWG
Plage de sertissage, max.	12 AWG		

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, min.	14 AWG	Type de sertissage/-profil	Sertissage FoderB
Profil de sertissage 2, min.	12 AWG		

Classifications

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Agréments

Agréments

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Declaration of the Manufacturer
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Données techniques	WSCAD

Presse
HTF RSV 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

