

**Presse
PZ ZH 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ ZH 16
Référence	901360000
Version	Presse, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm ² , 16mm ² , Sertissage avec indentation
GTIN (EAN)	4032248065523
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Presse PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids	730 g	Poids net	674,78 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	--

Description du contact

Type de contact	Embout double	Plage de sertissage, min.	6 mm ²
Plage de sertissage, max.	16 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, min.	6 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage avec indentation
Section de l'embout, min.	6 mm ²	Section de l'embout, max.	16 mm ²
Profil de sertissage 2, min.	10 mm ²	Profil de sertissage 3, min.	16 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-10
eClass 8.1	21-04-38-10	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	WSCAD

Fiche de données

**Presse
PZ ZH 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

