

CRIMPFIX L**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	CRIMPFIX L
Référence	9028530000
Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
GTIN (EAN)	4008190942670
Cdt.	1 pièce(s)

CRIMPFIX L
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	390 mm	Largeur (pouces)	15,354 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18,11 inch
Profondeur	330 mm	Profondeur (pouces)	12,992 inch
Poids	31 kg	Poids net	34 000 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Raccordement électrique 100-240 V / 50/65 Hz

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 1 s	Consommables	embouts desserrés, avec colerette plastique
Entraînement	Électropneumatique	Longueur de sertissage	8 mm
Longueur embout	14 mm	Plage de dénudage	0,5 - 2,5 mm ²
Raccordement air comprimé	5 bar	Raccordement électrique	100-240 V / 50/65 Hz
Section de l'embout, max.	2,5 mm ²	Section de l'embout, min.	0,5 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
UNSPSC	27-11-15-10	eClass 5.1	17-13-01-01
eClass 6.2	17-13-01-01	eClass 7.1	17-13-01-01
eClass 8.1	17-13-01-01	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-01		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

 Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
 Documentation utilisateur [Manual](#)