

Outils AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

Informations générales de commande

Type	AM 12
Référence	9030060000
Version	Outils, Outils à dégainer, Câbles informatiques UTP et STP
GTIN (EAN)	4008190337827
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Outils AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	97 mm	Largeur (pouces)	3,819 inch
Hauteur	46 mm	Hauteur (pouces)	1,811 inch
Profondeur	10 mm	Profondeur (pouces)	0,394 inch
Poids	36 g	Poids net	32,42 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outil à dénuder

Câble cuivre - souple, max.	4 mm ²	Diamètre du conducteur max.	12,5 mm
Diamètre du conducteur min.	0,5 mm	Diamètre max. câbles informatiques UTP et STP	8 mm
Profondeur de coupe	réglable	Type de câble	Câbles informatiques UTP et STP

Classifications

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Fiche de données

**Outils
AM 12**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation



Exemple d'utilisation



Exemple d'utilisation

