

**Accessoires
MEHA OB/UN 16² SPX 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	MEHA OB/UN 16 ² SPX 3
Référence	9054080000
Version	Accessoires, Support de couteaux, 16mm ²
GTIN (EAN)	4008190022150
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Accessoires MEHA OB/UN 16² SPX 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	23 mm	Hauteur (pouces)	0,906 inch
Profondeur	11,2 mm	Profondeur (pouces)	0,441 inch
Poids net	6,98 g		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outil à dénuder

Couleur	blanc	Section de raccordement du conducteur, max.	16 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	6 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

Agréments

Agréments

