

**Presse
HTF AFK 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Pincettes à sertir pour contacts Weidmüller DFF et ZRV

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manœuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	HTF AFK 2.5
Référence	9201040000
Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0,2mm ² , 2,5mm ²
GTIN (EAN)	4032248419678
Cdt.	1 pièce(s)

**Presse
HTF AFK 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids	438 g	Poids net	533 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Description du contact

Type de contact	FEKO ZRV Weidmüller	Plage de sertissage, min.	0,2 mm ²
Plage de sertissage, max.	2,5 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, min.	0,2 mm ²	Profil de sertissage 1, max.	3,5 mm ²
Profil de sertissage 2, min.	0,5 mm ²	Profil de sertissage 2, max.	1 mm ²
Profil de sertissage 3, min.	1,5 mm ²	Profil de sertissage 3, max.	2,5 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Agréments

Agréments

**Téléchargements**

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
--------------------	---

Fiche de données

**Presse
HTF AFK 2.5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Similaire à l'illustration

