

AIE multi-stripax AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

Informations générales de commande

Type	AIE multi-stripax AWG
Référence	9202280000
Version	Insert
GTIN (EAN)	4032248486236
Cdt.	1 pièce(s)

AIE multi-stripax AWG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	41 mm	Largeur (pouces)	1,614 inch
Hauteur	3 mm	Hauteur (pouces)	0,118 inch
Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Poids	250 g	Poids net	83 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-01-90-90		

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
Données techniques [WSCAD](#)