

## ERME MULTI-STRIPAX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

### Informations générales de commande

Type	ERME MULTI-STRIPAX
Référence	<a href="#">9203070000</a>
Version	Couteau de rechange
GTIN (EAN)	4032248538096
Cdt.	1 pièce(s)

**ERME MULTI-STRIPAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Hauteur	85 mm	Hauteur (pouces)	3,346 inch
Poids	250 g	Poids net	11 g

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Outil à dénuder**

Coupe max. câble plat	10,2 mm x 4 mm	Coupe max. fils rigide	2,5 mm <sup>2</sup>
Coupe max. fils souple	6 mm <sup>2</sup>		

**Classifications**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC001509
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-91-14	eClass 7.1	21-04-91-14
eClass 8.1	21-04-91-14	eClass 9.0	21-04-92-37
eClass 9.1	21-04-48-90		

**Téléchargements**

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)