

Outils de test MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. De manière standard, tous les instruments peuvent mesurer la tension et la résistance et peuvent effectuer des tests de continuité et de diodes. Certains multimètres permettent en plus de mesurer le courant, la fréquence, la capacité et la température. Les multimètres numérique ont l'avantage de présenter un affichage clair, facilement et directement lisible. Les erreurs de conversion d'échelle ou les erreurs de lecture appartiennent au passé.

Informations générales de commande

Type	MG KIT CA 600
Référence	9427460000
Version	Multimètre
GTIN (EAN)	4032248406197
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Outils de test MG KIT CA 600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	178 mm	Largeur (pouces)	7,008 inch
Hauteur	33 mm	Hauteur (pouces)	1,299 inch
Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2,756 inch
Poids	910 g	Poids net	1 522,78 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Version Multimètre + pinces ampèremétriques

Appareils de mesure et de test

Capacité min.	20 µF	Plage d'ouverture de la pince de courant	30 mm
Plage de fréquence, max.	40 kHz	Plage de fréquence, min.	10 kHz
Plage de mesure de résistance, max.	2 000 MΩ	Plage de mesure de résistance, min.	0,2 MΩ
Plage de mesure de tension/AC	0,2 - 600 V	Plage de mesure de tension/DC	0,2 - 600 V
Température de fonctionnement, max.	50 °C	Valeur de mesure de température, max.	750 °C
Valeur de mesure max. du courant	600 A	Valeur de mesure min. de température	-20 °C
température de fonctionnement, min.	0 °C		

Classifications

ETIM 3.0	EC000069	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC000069
eClass 5.1	27-20-03-01	eClass 6.2	27-20-03-01
eClass 7.1	27-20-03-01	eClass 8.1	27-20-03-01
eClass 9.0	27-20-03-01	eClass 9.1	27-20-03-08

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Fiche de données

**Outils de test
MG KIT CA 600**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

