

Outils de test
THERMOMETER 610 LC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Le thermomètre infrarouge 610 LC permet de déterminer sans contact, rapidement et en toute sécurité la température exacte d'une surface.

- Températures de -20 °C jusqu'à +260 °C mesurables sans contact
- Résolution : 1 °C
- Fréquence de mesure : 2,5 fois par seconde
- Repérage du point de mesure par laser
- Arrière-plan éclairé
- Affichage de l'état de charge de la batterie
- Coupure automatique
- Avec sac de protection

Informations générales de commande

Type	THERMOMETER 610 LC
Référence	9427520000
Version	Thermomètre infrarouge
GTIN (EAN)	4032248407033
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Outils de test THERMOMETER 610 LC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	170 mm	Largeur (pouces)	6,693 inch
Hauteur	44 mm	Hauteur (pouces)	1,732 inch
Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1,575 inch
Poids	160 g	Poids net	301 g

Appareils de mesure et de test

Affichage	digital	Température de fonctionnement, max.	50 °C
Type de pile	Pile 1,5 V type AAA	Valeur de mesure de température, max.	260 °C
Valeur de mesure min. de température	-20 °C	température de fonctionnement, min.	0 °C

Classifications

ETIM 3.0	EC000601	ETIM 4.0	EC000601
ETIM 5.0	EC000601	ETIM 6.0	EC000601
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-02-90
eClass 6.2	27-20-02-90	eClass 7.1	27-20-02-90
eClass 8.1	27-20-02-90	eClass 9.0	27-20-11-20
eClass 9.1	27-20-02-90		

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Fiche de données

**Outils de test
THERMOMETER 610 LC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

