

**Klippon POK (boîtier vide en polyester)
POK MOPL 2560**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Plaques de montage pour boîtiers Klippon® POK**

Plaques de montage en tôle d'acier de 2 mm, pour montage longitudinal et transversal de rails DIN, ou pour le montage de composants directement sur les plaques de montage.

Informations générales de commande

Type	POK MOPL 2560
Référence	9510660000
Version	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de montage, Hauteur: 233 mm, Largeur: 583 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, autres, argent
GTIN (EAN)	4008190498306
Cdt.	1 pièce(s)

**Klippon POK (boîtier vide en polyester)
POK MOPL 2560**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	583 mm	Largeur (pouces)	22,953 inch
Hauteur	233 mm	Hauteur (pouces)	9,173 inch
Profondeur	1,5 mm	Profondeur (pouces)	0,059 inch
Cote de fixation largeur	573 mm	Cote de fixation hauteur	100 mm
Poids net	1 308,4 g		

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1,5 mm	Matériau	Tôle d'acier, zinguée
Surface	autres		

Caractéristiques générales accessoires

Cote de fixation hauteur	100 mm	Cote de fixation largeur	573 mm
Matériau	Tôle d'acier, zinguée	Résistance du matériau	1,5 mm
Surface	autres	Type de fixation	Vissé

Classifications

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP