

**STRIPPER COAX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

**Informations générales de commande**

Type	STRIPPER COAX
Référence	<a href="#">9918030000</a>
Version	Outils à dégainer, Câbles informatiques coaxiaux et ronds
GTIN (EAN)	4032248359141
Cdt.	1 pièce(s)

## STRIPPER COAX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	97 mm	Largeur (pouces)	3,819 inch
Hauteur	20,5 mm	Hauteur (pouces)	0,807 inch
Profondeur	18,5 mm	Profondeur (pouces)	0,728 inch
Poids	22 g	Poids net	39 g

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Outil à dénuder

Diamètre du conducteur max.	7,5 mm	Diamètre du conducteur min.	4,8 mm
Type de câble	Câbles informatiques coaxiaux et ronds		

### Classifications

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Agréments

Agréments



### Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Fiche de données**

**STRIPPER COAX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

