

STRIPPER ROUND TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

Informations générales de commande

Type	STRIPPER ROUND TOP
Référence	9918050000
Version	Outils à dégainer, Fils souples et rigides avec isolant PVC, 4mm ²
GTIN (EAN)	4032248359165
Cdt.	1 pièce(s)

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	125 mm	Largeur (pouces)	4,921 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Profondeur	25 mm	Profondeur (pouces)	0,984 inch
Poids	50 g	Poids net	46,2 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outil à dénuder

Diamètre du conducteur max.	13 mm	Diamètre du conducteur min.	8 mm
Plage de dénudage, min.	0,25 mm ²	Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,2 mm ²	Type de câble	Fils souples et rigides avec isolant PVC

Classifications

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Agréments

Agréments


Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Fiche de données

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

