

**SLICER NO 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

**Informations générales de commande**

Type	SLICER NO 16
Référence	<a href="#">9918070000</a>
Version	Outils à dénuder, Fils souples et rigides avec isolant PVC
GTIN (EAN)	4032248359189
Cdt.	1 pièce(s)

**SLICER NO 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Largeur	132 mm	Largeur (pouces)	5,197 inch
Hauteur	29 mm	Hauteur (pouces)	1,142 inch
Profondeur	35 mm	Profondeur (pouces)	1,378 inch
Poids	75 g	Poids net	91 g

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Outil à dénuder**

Diamètre du conducteur max.	16 mm	Diamètre du conducteur min.	4 mm
Type de câble	Fils souples et rigides avec isolant PVC		

**Classifications**

ETIM 3.0	EC000155	ETIM 4.0	EC000155
ETIM 5.0	EC000155	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

**Agréments**

Agréments


**Téléchargements**

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)