

SLICER NO 27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Dégainage simple, rapide et précis de tous les câbles ronds courants de 4 - 50 mm Ø
- Vis moletée à l'extrémité de la poignée pour réglage de la profondeur de coupe (Le réglage de la profondeur de coupe évite d'endommager les conducteurs intérieurs)

Informations générales de commande

Type	SLICER NO 27
Référence	9918080000
Version	Outils à dégainer, Fils souples et rigides avec isolant PVC
GTIN (EAN)	4032248359196
Cdt.	1 pièce(s)

SLICER NO 27
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com
Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	132 mm	Largeur (pouces)	5,197 inch
Hauteur	29 mm	Hauteur (pouces)	1,142 inch
Profondeur	35 mm	Profondeur (pouces)	1,378 inch
Poids	75 g	Poids net	71,8 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outil à dénuder

Diamètre du conducteur max.	28 mm	Diamètre du conducteur min.	8 mm
Type de câble	Fils souples et rigides avec isolant PVC		

Classifications

ETIM 3.0	EC000155	ETIM 4.0	EC000155
ETIM 5.0	EC000155	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-91-03
eClass 8.1	21-04-91-03	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Agréments

Agréments


Téléchargements

 Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)