

WK S 0,4X2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Lames de rechange pour tournevis
dynamométriques**

Emmanchement selon DIN 5264, ISO 2380/1

Informations générales de commande

Type	WK S 0,4X2,5
Référence	9918520000
Version	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 2.5 mm, 175 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.4 mm
GTIN (EAN)	4032248388882
Cdt.	1 pièce(s)

WK S 0,4X2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6,89 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0,157 inch
Poids	24 g	Poids net	21 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	0,4 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	2,5 mm	longueur de la lame	175 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

Agréments

Agréments

**Téléchargements**

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)