

WK S 0,6x3,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Lames de rechange pour tournevis dynamométriques**

Emmanchement selon DIN 5264, ISO 2380/1

Informations générales de commande

Type	WK S 0,6x3,5
Référence	9918540000
Version	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 3.5 mm, 175 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.6 mm
GTIN (EAN)	4032248388905
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

WK S 0,6x3,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6,89 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0,157 inch
Poids	26 g	Poids net	22 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outils à couper

Épaisseur de la lame (A)	0,6 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	3,5 mm	longueur de la lame	175 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)