

**WK S 0,8x4,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Lames de rechange pour tournevis dynamométriques**

Emmanchement selon DIN 5264, ISO 2380/1

**Informations générales de commande**

Type	WK S 0,8x4,0
Référence	<a href="#">9918550000</a>
Version	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 4 mm, 175 mm, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm
GTIN (EAN)	4032248388912
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

**WK S 0,8x4,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6,89 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0,157 inch
Poids	22 g	Poids net	25 g

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Outils à couper

Épaisseur de la lame (A)	0,8 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	4 mm	longueur de la lame	175 mm

### Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002116
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

### Agréments

Agréments



### Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)