

WK K PH0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Lames de rechange pour tournevis dynamométriques**

Emmanchement selon DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

Informations générales de commande

Type	WK K PH0
Référence	9918570000
Version	Insert de tournevis, 175 mm, 0
GTIN (EAN)	4032248388943
Cdt.	1 pièce(s)

WK K PHO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6,89 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0,157 inch
Poids	24 g	Poids net	25 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outils à couper

Forme	Cruciforme	Taille	0
Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	0	longueur de la lame	175 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002115
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

Agréments

Agréments

**Téléchargements**

Brochure/Catalogue [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)