

**WK K PH1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Lames de rechange pour tournevis  
dynamométriques**

Emmanchement selon DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

**Informations générales de commande**

Type	WK K PH1
Référence	<a href="#">9918580000</a>
Version	Insert de tournevis, 175 mm, 1
GTIN (EAN)	4032248388950
Cdt.	1 pièce(s)

## WK K PH1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	175 mm	Largeur (pouces)	6,89 inch
Hauteur	4 mm	Hauteur (pouces)	0,157 inch
Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0,157 inch
Poids	25 g	Poids net	25 g

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Outils à couper

Forme	Cruciforme	Taille	1
Taille de la lame pour vis à tête cruciforme	1	longueur de la lame	175 mm

## Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC002115
UNSPSC	27-11-28-14	eClass 5.1	21-04-04-02
eClass 6.2	21-04-92-21	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.1	21-04-04-90

## Agréments

Agréments



## Téléchargements

Brochure/Catalogue

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)  
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
[CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)