

TSLD 5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Coupe-rail et perforateur pour rails supports et rails profilés.**

- TS 15/5.5 mm selon EN 50045 (s= 1,0 mm)
- TS 32 mm selon EN 50035 (s=1,5 mm)
- Barre de mise à la terre en cuivre 10 mm x 3 mm
- TS 35/7.5 mm (s=1,0 mm) et TS 35/15 mm (s=1,5 mm) selon EN 50022

Emboutissage

Perforations longitudinales et transversales (trou long 12 x 6,4 mm)

(s = épaisseur du matériau du rail profilé)

Remarque sur TSLD C :

Le profilé G est remplacé par le profilé C.

Profilé C adapté de manière individuelle en fonction du modèle.

Informations générales de commande

Type	TSLD 5
Référence	9918700000
Version	Outils, Coupe-rail
GTIN (EAN)	4032248395620
Cdt.	1 pièce(s)

TSLD 5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	270 mm	Largeur (pouces)	10,63 inch
Hauteur	205 mm	Hauteur (pouces)	8,071 inch
Profondeur	200 mm	Profondeur (pouces)	7,874 inch
Poids	19 000 g	Poids net	17 634 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

TéléchargementsBrochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)