

CableLine
CLI C 1-3 GE/SW D MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de conducteurs CLI C sont montés sur des conducteurs non raccordés. Des sections de conducteurs de 0,5 mm² à 70 mm² peuvent être identifiés à l'aide de quatre tailles différentes. Les repères sont imprimés prêts à l'emploi. La combinaison de plusieurs repères individuels peut générer un repérage personnalisé

- Repères fermés fiables, à placer sur des câbles non connectés
- Large plage d'utilisation grâce à une forme en soufflet avec effet ressort
- Mise en place facile et rapide – avec un effort minimal
- Des accessoires adaptés facilitent le repérage
- Repérage permanent de grande qualité
- Un contraste maximal pour une lisibilité optimale

Informations générales de commande

Type	CLI C 1-3 GE/SW D MP
Référence	0252611643
Version	CableLine, Repères de fils et de câbles, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190125905
Cdt.	200 pièce(s)

CableLine
CLI C 1-3 GE/SW D MP
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	4,2 mm
Hauteur	3 mm
Profondeur	5 mm
Poids net	0,05 g

Largeur (pouces)	0,165 inch
Hauteur (pouces)	0,118 inch
Profondeur (pouces)	0,197 inch

Caractéristiques générales

Caractères imprimés	Lettres, grandes
Couleur	jaune
Couleur du matériau selon code couleurs	4
Halogène	Oui
Industries recommandées	Process, Machines
Matériau	PVC, souple, sans cadmium
Procédé d'impression	marqué à chaud
Version	MultiPack

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur d'impression	noir
Diamètre de l'isolant, max.	5 mm
Impression	D
Largeur	4,2 mm
Orientation de l'impression	horizontal
Type d'impression	Standard
plage de température d'utilisation	-30...80 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	2,5 - 5 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2,5 mm
Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm ²

Diamètre extérieur du conducteur, max.	5 mm
Halogène	Oui
Section de raccordement du conducteur, min.	1,5 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Notification de modification produit	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN

CableLine **CLI C 1-3 GE/SW D MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins



Figure similaire