

**VPK (bouchon aveugle en plastique)
VP 16-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pour obturer les perçages filetés inutilisés et garantir le degré d'étanchéité

Informations générales de commande

Type	VP 16-K54
Référence	0295060000
Version	VPK (bouchon aveugle en plastique), Bouchons obturateurs, PG 16, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4008190170479
Cdt.	100 pièce(s)

VPK (bouchon aveugle en plastique)
VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	10 mm	Longueur (pouces)	0,394 inch
Poids net	1,8 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Degré de protection	IP54
Degré de protection avec GWDR	IP65	Diamètre de la tête	27 mm
Filetage (extérieur)	PG 16	Longueur du filetage	5 mm
Matériau	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Presse-étoupes	PG

Classifications

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

VPK (bouchon aveugle en plastique) VP 16-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

