
Éléments de raccordement
H35,0/30 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H35,0/30 BE
Référence	0317200000
Version	Embout, isolé, 19 mm, 16 mm, beige
GTIN (EAN)	4008190023904
Cdt.	50 pièce(s)
Emballage	en vrac

Éléments de raccordement H35,0/30 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	30 mm	Largeur (pouces)	1,181 inch
Poids net	1,18 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	12,7 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	8,3 mm	Epaisseur de la collerette plastique (S2)	0,4 mm
Epaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm	L1 en mm	30 mm
Longueur de dénudage	19 mm	Longueur de la surface des contacts (L2)	16 mm
Section de raccordement du conducteur	35 mm²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 2

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments	C SA US
ROHS	Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP