

**Éléments de raccordement
H4,0/9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Pour conducteurs 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)

Matériau E-Cu, étamé

Tolérances selon DIN 46228 partie 1

- En vrac en sachet plastique

Informations générales de commande

Type	H4,0/9
Référence	0373100000
Version	Embout, non-isolé, 9 mm
GTIN (EAN)	4008190164669
Cdt.	500 pièce(s)
Emballage	en vrac

Éléments de raccordement H4,0/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	9 mm	Largeur (pouces)	0,354 inch
Poids net	0,13 g		

Caractéristiques techniques

Version	non-isolé
---------	-----------

Embouts

Diamètre de la collerette (D2)	4 mm	Diamètre de la surface des contacts (D1)	2,8 mm
L1 en mm	9 mm	Longueur de dénudage	9 mm
Section de raccordement du conducteur	4 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 12

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Éléments de raccordement H4,0/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Similaire à l'illustration

