

Série W
IH 6.3 WEM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit

Figure similaire

**Klippon® Connect avec technologie de
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

Informations générales de commande

Type	IH 6.3 WEM GE
Référence	0386260000
Version	Série W, Douille isolante
GTIN (EAN)	4008190164256
Cdt.	100 pièce(s)

Série W
IH 6.3 WEM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	9 mm	Largeur (pouces)	0,354 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1,181 inch
Profondeur	4,5 mm	Profondeur (pouces)	0,177 inch
Poids net	0,46 g		

Températures

Température de fonctionnement, min.	-50 °C	Température de stockage, max.	40 °C
Température de stockage, min.	10 °C	Température de fonctionnement	-50 °C...
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, max.	100 °C

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Version à I#92épreuve de I#92explosion	Non
------------------------	----------------	--	-----

Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA 66	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2		

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat N° (UR)	E60693
--------------------	--------

Classifications

ETIM 3.0	EC000897	ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897	ETIM 6.0	EC002848
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-45
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	STEP
--------------------	----------------------