


## Éléments de raccordement H50/36 OLIV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN

### Informations générales de commande

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Type       | H50/36 OLIV                        |
| Référence  | <a href="#">0444200000</a>         |
| Version    | Embout, isolé, 26 mm, 20 mm, olive |
| GTIN (EAN) | 4008190110284                      |
| Cdt.       | 50 pièce(s)                        |
| Emballage  | en vrac                            |

## Éléments de raccordement H50/36 OLIV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |       |                  |            |
|-----------|-------|------------------|------------|
| Largeur   | 36 mm | Largeur (pouces) | 1,417 inch |
| Poids net | 2,8 g |                  |            |

### Caractéristiques techniques

|         |       |
|---------|-------|
| Version | isolé |
|---------|-------|

### Embouts

|                                          |                    |                                                  |        |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Couleur                                  | Weidmüller         | Diamètre de la collerette (D2)                   | 15 mm  |
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 10,3 mm            | Épaisseur de la collerette plastique (S2)        | 0,5 mm |
| Épaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0,3 mm             | L1 en mm                                         | 36 mm  |
| Longueur de dénudage                     | 26 mm              | Longueur de la surface des contacts (L2)         | 20 mm  |
| Section de raccordement du conducteur    | 50 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 1  |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

### Agréments

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                     |