

**VPMS (bouchon aveugle en laiton)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pour obturer les perçages filetés inutilisés et garantir le degré d'étanchéité

Informations générales de commande

Type	VP 42-MS65
Référence	0501300000
Version	VPMS (bouchon aveugle en laiton), Bouchons obturateurs, PG 42, 10 mm, Laiton, nickelé
GTIN (EAN)	4008190007676
Cdt.	25 pièce(s)

Fiche de données

VPMS (bouchon aveugle en laiton) VP 42-MS65

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	16 mm	Longueur (pouces)	0,63 inch
Hauteur	16 mm	Hauteur (pouces)	0,63 inch
Poids net	45,48 g	Diamètre	57 mm

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP68	Diamètre de la tête	57 mm
Filetage (extérieur)	PG 42	Joint	NBR
Joint torique	NBR	Longueur du filetage	10 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Presse-étoupes	PG

Classifications

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN.WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données**VPMS (bouchon aveugle en laiton)
VP 42-MS65**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins