

**Éléments de raccordement
H6,0/20 SW**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/20 SW
Référence	053350000
Version	Embout, isolé, 14 mm, 12 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190183905
Cdt.	100 pièce(s)
Emballage	en vrac

Fiche de données

Éléments de raccordement H6,0/20 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0,787 inch
Poids net	0,36 g		

Caractéristiques techniques

Version	isolé
---------	-------

Embouts

Couleur	Weidmüller	Diamètre de la collerette (D2)	6,3 mm
Diamètre de la surface des contacts (D1)	3,5 mm	Désignation militaire	T 20A 023 A
Épaisseur de la collerette plastique (S2)	0,3 mm	Épaisseur des douilles métalliques (S1)	0,2 mm
L1 en mm	20 mm	Longueur de dénudage	14 mm
Longueur de la surface des contacts (L2)	12 mm	Section de raccordement du conducteur	6 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 10		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP