

CableLine
CLI R 02 F. CLI C 02-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La gamme Weidmüller de repères de fils et de câbles offre des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section. La gamme comprend entre autre des systèmes de combinaisons avec des étiquettes indépendantes, des étuis transparents, des gaines thermo-rétractables et des repères qui sont fixés par des colliers de câble.

Informations générales de commande

Type	CLI R 02 F. CLI C 02-3
Référence	0559900000
Version	CableLine, Aiguille de montage, 150 x 2 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190081645
Cdt.	20 pièce(s)

CableLine
CLI R 02 F. CLI C 02-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	2 mm	Largeur (pouces)	0,079 inch
Hauteur	150 mm	Hauteur (pouces)	5,905 inch
Profondeur	1,5 mm	Profondeur (pouces)	0,059 inch
Poids net	0,47 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	Rouge
Couleur du matériau selon code couleurs	2	Halogène	Oui
Industries recommandées	Process, Machines	Largeur	2 mm
Matériau	POM	Nombre par rouleau	25
Version	MultiPack	plage de température d'utilisation	-40... 100 °C

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui
----------	-----

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-04-01	eClass 9.1	27-40-06-29

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Notification de modification produit	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN