

CableLine
CLI R 02-3 GE/SW B**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

La gamme Weidmüller de repères de fils et de câbles offre des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section. La gamme comprend entre autre des systèmes de combinaisons avec des étiquettes indépendantes, des étuis transparents, des gaines thermo-rétractables et des repères qui sont fixés par des colliers de câble.

Informations générales de commande

Type	CLI R 02-3 GE/SW B
Référence	0560001640
Version	CableLine, Aiguille de montage, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190989835
Cdt.	10 pièce(s)

CableLine
CLI R 02-3 GE/SW B
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	3,4 mm	Largeur (pouces)	0,134 inch
Hauteur	3 mm	Hauteur (pouces)	0,118 inch
Profondeur	4 mm	Profondeur (pouces)	0,157 inch
Poids net	1,4 g		

Caractéristiques générales

Caractères imprimés	Lettres, grandes	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	jaune	Couleur d'impression	noir
Couleur du matériau selon code couleurs	4	Halogène	Oui
Impression	B	Industries recommandées	Process, Machines
Largeur	3,4 mm	Matériau	PVC, souple, sans cadmium
Nombre par rouleau	25	Orientation de l'impression	horizontal
Procédé d'impression	marqué à chaud	Type d'impression	Standard
Version	MultiPack	plage de température d'utilisation	-30...80 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	1,3 - 3 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	3 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	1,3 mm	Halogène	Oui
Section de raccordement du conducteur, max.	1,5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,2 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
Notification de modification produit	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN