

**SlimFix Clip  
SFC 3/12 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com



Figure similaire



Le mécanisme de fermeture du SlimFix Clip combine deux avantages : la fiabilité d'un repère fermé et la facilité d'installation d'un repère ouvert. Le mécanisme à clip permet une mise en place du repère rapide et pratique, même si le conducteur est déjà installé. Les SlimFix Clips sont adaptés aux câbles et conducteurs d'un diamètre extérieur jusqu'à 5 mm. La surface de repérage consécutive - jusqu'à 30 mm - peut accueillir de longues chaînes de caractères. Matériau exempt d'halogène avec classe d'inflammabilité V2.

- Matériau sans halogène
- Classe d'inflammabilité V2
- Montage rapide et sans outil
- Repères au format MultiCard éprouvé
- Disponible en longueur de 12 mm, 21 mm et 30 mm

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Type                  | SFC 3/12 MC NE WS                                                           |
| Référence             | <a href="#">1025220000</a>                                                  |
| Version               | SlimFix Clip, Repères de fils et de câbles, 3.5 - 7 mm, 12 x 12.5 mm, blanc |
| GTIN (EAN)            | 4032248746286                                                               |
| Cdt.                  | 80 pièce(s)                                                                 |
| imprimante compatible | <a href="#">1324380000</a>                                                  |

**SlimFix Clip**  
**SFC 3/12 MC NE WS**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 12,5 mm | Largeur (pouces)    | 0,492 inch |
| Hauteur    | 12 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,472 inch |
| Profondeur | 11,3 mm | Profondeur (pouces) | 0,445 inch |
| Poids net  | 1,313 g |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                         |              |                                    |               |
|-----------------------------------------|--------------|------------------------------------|---------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94     | V-2          | Couleur                            | blanc         |
| Couleur du matériau selon code couleurs | 9            | Halogène                           | Non           |
| Industries recommandées                 | Machines     | Largeur                            | 12,5 mm       |
| Matériau                                | Polyamide 66 | Taille de plage de repérage        | 12 x 5 mm     |
| Type d'impression                       | vierge       | plage de température d'utilisation | -40... 100 °C |

**Repères de fils et de câbles**

|                                             |                    |                                             |                   |
|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| Diamètre extérieur du conducteur            | 3.5 - 7 mm         | Diamètre extérieur du conducteur, max.      | 7 mm              |
| Diamètre extérieur du conducteur, min.      | 3,5 mm             | Halogène                                    | Non               |
| Section de raccordement du conducteur, max. | 10 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, min. | 4 mm <sup>2</sup> |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 8 SAI 15/16 EN</a>             |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                           |
| Logiciel           | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**Fiche de données****SlimFix Clip  
SFC 3/12 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**