

Série W
WQV 35/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Klippon® Connect avec technologie de
raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

Informations générales de commande

Type	WQV 35/4
Référence	1055460000
Version	Série W, Connexion transversale®, pour bornes, Nombre de pôles: 4
GTIN (EAN)	4008190130275
Cdt.	50 pièce(s)

Série W
WQV 35/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	9,85 mm	Largeur (pouces)	0,388 inch
Hauteur	60,3 mm	Hauteur (pouces)	2,374 inch
Profondeur	28 mm	Profondeur (pouces)	1,102 inch
Poids net	26,56 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	Vissé
------------------------	----------------	------------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	PA 66	Couleur	jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Version	pour bornes	Couple de serrage (connecteur transversal)	1,2...2,4 Nm
---------	-------------	--	--------------

Caractéristiques nominales

Tension nominale	400 V	Courant nominal	112 A
------------------	-------	-----------------	-------

Connexions transversales

Courant nominal multipolaire	112 A	Nombre des blocs de jonction pontés	4
Plage de couple de serrage vis de fixation	1,2...2,4 Nm	Type	Connexion transversale@

Dimensions

Pas en mm (P)	16 mm
---------------	-------

Classifications

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Série W WQV 35/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Documentation utilisateur	Beipackzettel_WQV.pdf
Données techniques	EPLAN_WSCAD_Zuken E3.S
Données techniques	09134_WQV_35-4_DXF.dxf STEP