

**Série W**  
**WQV 70/95/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Illustration du produit****Klippon® Connect avec technologie de raccordement à étrier**

La fiabilité élevée et la variété de conceptions des blocs de jonction avec raccordement à étrier facilitent la planification et optimisent la sécurité de fonctionnement. Klippon® Connect est une solution éprouvée qui répond à différentes exigences.

**Informations générales de commande**

Type	WQV 70/95/3
Référence	<a href="#">106360000</a>
Version	Série W, Connexion transversale®, pour bornes, Nombre de pôles: 3
GTIN (EAN)	4008190187514
Cdt.	5 pièce(s)

## Fiche de données

**Série W**  
**WQV 70/95/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0,394 inch
Hauteur	54 mm	Hauteur (pouces)	2,126 inch
Profondeur	61,6 mm	Profondeur (pouces)	2,425 inch
Poids net	159,8 g		

### Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C		

### Autres caractéristiques techniques

Type de fixation	Vissé
------------------	-------

### Caractéristiques des matériaux

Matériau	Cuivre étamé	Couleur	gris argent
----------	--------------	---------	-------------

### Caractéristiques du système

Version	pour bornes	Couple de serrage (connecteur transversal)	2...3 Nm
---------	-------------	--	----------

### Caractéristiques nominales

Courant nominal	232 A
-----------------	-------

### Connexions transversales

Courant nominal multipolaire	232 A	Nombre des blocs de jonction pontés	3
Type	Connexion transversale@		

### Dimensions

Pas en mm (P)	27 mm
---------------	-------

### Raccordement (raccordement nominal)

Couple de serrage, max.	3 Nm
-------------------------	------

### Classifications

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

**Fiche de données****Série W**  
**WQV 70/95/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Données techniques	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Données techniques	<a href="#">STEP</a>