

VSSC
AP VSSC6 LB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Flasques de fermeture pour la série de produits VSSC en
bleu clair et en noir

Informations générales de commande

Type	AP VSSC6 LB
Référence	1067230000
Version	VSSC, Plaque d'extrémité
GTIN (EAN)	4032248999866
Cdt.	50 pièce(s)

VSSC
AP VSSC6 LB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	1,5 mm	Largeur (pouces)	0,059 inch
Hauteur	88,5 mm	Hauteur (pouces)	3,484 inch
Profondeur	81 mm	Profondeur (pouces)	3,189 inch
Poids net	5,8 g		

Températures

Humidité	5...96 %	Température de fonctionnement , max.	70 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de stockage, max.	80 °C
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de stockage	-40 °C...80 °C		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	Bleu clair
Degré de protection	IP20	Forme	divers
Version	Plaque d'extrémité		

Classifications

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000490
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-14-02-01	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-13-92-90

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP