

Ethernet industriel IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Hybride 10 pôles Inserts pour connecteurs débrochables
Var.1 /4 /5 /14

Informations générales de commande

Type	IE-BIC-HYB-P-0,75-300
Référence	1068970000
Version	Contact à sertir, Bride, Hybride
GTIN (EAN)	4032248823956
Cdt.	300 pièce(s)

Fiche de données

Ethernet industriel IE-BIC-HYB-P-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,29 g

Températures

Température de fonctionnement _____ Température de stockage _____
 Température de pose _____

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Section de raccordement du conducteur, souple, max. 0,75 mm² Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,75 mm²

Propriétés électriques

Tension nominale 24 V

Classifications

ETIM 4.0	EC001121	ETIM 5.0	EC001121
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-09-90

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
 Documentation utilisateur [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Fiche de données**Ethernet industriel
IE-BIC-HYB-P-0,75-300**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté**