

**ClipCard
CC 15/60 K MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard éprouvé, le repérage par PrintJet PRO, traceur MCP Plus, MCP Basic ou MC-Mobilo devient possible.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autoadhésif ou à visser)
- Ou plaquettes autoadhésives

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Veuillez noter que ces repérages ne sont pas compatibles avec la Speedmarking-Laser.

Informations générales de commande

Type	CC 15/60 K MC NE GR
Référence	1072650000
Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 15 x 60 mm, gris
GTIN (EAN)	4032248829064
Cdt.	40 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

ClipCard CC 15/60 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2,362 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Profondeur	1,2 mm	Profondeur (pouces)	0,047 inch
Poids net	3,3 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	gris	Couleur du matériau selon code couleurs	8
Halogène	Non	Industries recommandées	Machines
Largeur	60 mm	Matériau	Polyamide 66
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-40...60 °C

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

ClipCard
CC 15/60 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins