


ESG
ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Illustration du produit****ACT20C : le point de raccordement**

- Interface communicante pour la surveillance et les diagnostics d'état
- Logiciel FDT/DTM via Ethernet pour configurer l'accès local ou à distance
- ACT20C comme station communicante avec fonctionnalité « Plug & Produce »

Informations générales de commande

Type	ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03
Référence	1082520000
Version	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 15 mm, PA 66, Couleur: blanc
GTIN (EAN)	4032248845323
Cdt.	200 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

Fiche de données

ESG
ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	15 mm	Largeur (pouces)	0,591 inch
Hauteur	6,6 mm	Hauteur (pouces)	0,26 inch
Profondeur	0,8 mm	Profondeur (pouces)	0,031 inch
Poids net	0,455 g		

Températures

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Classifications

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	UNSPSC	55-12-16-00
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

ESG
ESG 6.6/15 BHZ 5.00/03

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

