

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**ACT20C : le point de raccordement**

- Interface communicante pour la surveillance et les diagnostics d'état
- Logiciel FDT/DTM via Ethernet pour configurer l'accès local ou à distance
- ACT20C comme station communicante avec fonctionnalité « Plug & Produce »

Informations générales de commande

Type	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04
Référence	1082540000
Version	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA 66, Couleur: blanc
GTIN (EAN)	4032248845439
Cdt.	200 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

ESG**ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0,787 inch
Hauteur	6,6 mm	Hauteur (pouces)	0,26 inch
Profondeur	0,8 mm	Profondeur (pouces)	0,031 inch
Poids net	0,484 g		

Températures

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 2 PORTEFOLIOGUIDE EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

