

**KOEL POCON****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Interface compacte pour blocs de jonction de test sectionnables**

Vérification et test sûrs des relais de protection, des appareils de mesure et des compteurs

POCON, en tant que bloc de jonction de test sectionnable, supporte de manière optimale une large gamme de conditions de mesure. L'interface innovante inclut des fonctions telles que la mise en court-circuit automatique ou la coupure.

Un module innovant a été développé en étroite collaboration avec nos clients, couvrant une large gamme d'applications.

**Informations générales de commande**

Type	KOEL POCON
Référence	<a href="#">1091690000</a>
GTIN (EAN)	4032248901692
Cdt.	50 pièce(s)

**Fiche de données****KOEL POCON**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 0,67 g

**Températures**

Température de stockage, max. 40 °C      Température de stockage, min. 10 °C  
Température de stockage 10 °C...40 °C

**Classifications**

ETIM 5.0	EC000411	ETIM 6.0	EC002848
eClass 6.2	27-14-01-90	eClass 7.1	27-14-01-90
eClass 8.1	27-14-01-90	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-92		

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme