# ClipCard
# CC 15/45 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Le CC 15/45 MC est conçu prioritairement pour les contacteurs auxiliaires et les disjoncteurs moteur de 45 mm de large, et il permet de disposer de repérages clairs et de grand format dans l'armoire électrique. Peut être installé à l'aide de l'adhésif déjà en place, ou en utilisant le rail support de plaquettes CC-rail 1000.

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Type | CC 15/45 MC NE GR |
| Référence | 1111240000 |
| Version | ClipCard, Repérage d’équipements et appareillages, 15 x 45 mm, Rail, gris |
| GTIN (EAN) | 4032248888771 |
| Cdt. | 40 pièce(s) |
| imprimante compatible | 1324380000 |

# Fiche de données

## ClipCard
## CC 15/45 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Largeur | 45 mm | Largeur (pouces) | 1,772 inch |
| Hauteur | 15 mm | Hauteur (pouces) | 0,591 inch |
| Profondeur | 1,2 mm | Profondeur (pouces) | 0,047 inch |
| Poids net | 2,725 g | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Application / fabricant | Rail | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
| Couleur | gris | Couleur du matériau selon code couleurs | 8 |
| Halogène | Non | Industries recommandées | Machines |
| Largeur | 45 mm | Matériau | Polyamide 66 |
| plage de température d'utilisation | -40…100 °C | | |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001288 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Téléchargements

| | |
|---|---|
| Données techniques | EPLAN, WSCAD |
| Données techniques | STEP |
| Logiciel | M-Print PRO configuration file |

# ClipCard
# CC 15/45 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dessins

### Exemple d'utilisation



Figure similaire

