

**SwitchMark
SM 27/12.5 K MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com




Figure similaire

SM est un repère MultiCard pour le repérage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Les systèmes de marquage PrintJet Pro, traceur MCP Plus, MCP Basic ou MC-Mobilo permettent de réaliser des plaquettes personnalisées.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	SM 27/12.5 K MC NE GE
Référence	1131810000
Version	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 12.5 x 27 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248912476
Cdt.	80 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

SwitchMark
SM 27/12.5 K MC NE GE
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	27 mm	Largeur (pouces)	1,063 inch
Hauteur	12,5 mm	Hauteur (pouces)	0,492 inch
Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0,039 inch
Poids net	1,34 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	jaune	Couleur du matériau selon code couleurs	4
Halogène	Non	Largeur	27 mm
Matériau	Polyamide 66	Version	autoadhésif
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

SwitchMark
SM 27/12.5 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins