

**ELS**  
**ELS 6/30 K MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les repères MultiCard ELS sont imprimables par PrintJet, imprimante SMark ou traceur En particulier, l'impression couleur avec PrintJet ADVANCED permet une identification immédiate et de multiples manières des câbles et des borniers.

ELS 6/30 pour l'utilisation dans les repères de câbles WKM 8/30 ou dans les supports de repérage de groupe EM8/30

ELS 7/40 pour l'utilisation dans les supports de repérage de groupe SchT5S

ELS 16/40 pour l'utilisation dans les repères de câbles WKM 18/43 ou dans les supports de repérage de groupe SchT5

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Type                  | ELS 6/30 K MC NE WS                        |
| Référence             | <a href="#">1191390000</a>                 |
| Version               | ELS, Repérages d'inserts, 30 x 6 mm, blanc |
| GTIN (EAN)            | 4032248974177                              |
| Cdt.                  | 80 pièce(s)                                |
| imprimante compatible | <a href="#">1324380000</a>                 |

**ELS**  
**ELS 6/30 K MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 6 mm    | Largeur (pouces)    | 0,236 inch |
| Hauteur    | 30 mm   | Hauteur (pouces)    | 1,181 inch |
| Profondeur | 0,8 mm  | Profondeur (pouces) | 0,031 inch |
| Poids net  | 0,813 g |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                     |              |                                    |              |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2          | Couleur                            | blanc        |
| Halogène                            | Non          | Largeur                            | 6 mm         |
| Matériau                            | Polyamide 66 | Nombre par feuille                 | 16           |
| Version                             | autoadhésif  | plage de température d'utilisation | -40...100 °C |

**Repères de fils et de câbles**

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>  |

**Fiche de données**

**ELS**  
**ELS 6/30 K MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**