

## Ethernet industriel IE-PS-SCRJ1-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Connecteur débrochable FO SC-RJ selon CEI 61754-24  
pour diamètre extérieur de 2,6 à 3 mm

### Informations générales de commande

Type	IE-PS-SCRJ1-MM
Référence	<a href="#">1206730000</a>
Version	Connecteur fibre optique, Connecteur SCRJ, multimode, IP20
GTIN (EAN)	4032248988587
Cdt.	10 pièce(s)

## Ethernet industriel IE-PS-SCRJ1-MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 19,3 g

### Températures

Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %	Température de fonctionnement , max.	80 °C
Température de fonctionnement , min.	-20 °C	Température de fonctionnement	-20 °C...80 °C
Température de stockage		Température de pose	

### Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB	Cycles d'enfichage	1000
Degré de protection	IP20	Description de l'article	Connecteur SCRJ, multimode
Diamètre de la gaine, max.	3 mm	Diamètre de la gaine, min.	2,8 mm
Diamètre du fil individuel, max.	1,4 mm	Diamètre du fil individuel, min.	0,6 mm
Force d'arrachement du câble, min.	100 N	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau capuchon de protection antipoussière	TPE	Matériau de base du boîtier	PC UL 94 V0
Matériau douille à serrer	Cuivre, nickelé	Matériau du fourreau anticoudage	TPE
Matériau embout	Zirkonia, Perçage 127 µm	Matériau ressort	Acier inoxydable
Perte d'insertion	≤ 0,4 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	collage, sertissage, polissage	Type de fibre	GOF, multimode
Utilisation Matériau du boîtier	Zinc injecté sous pression		

### Normes

Norme de connecteur CEI 61754-24 Certificat N° (UL) E477798

### Classifications

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Fiche de données****Ethernet industriel  
IE-PS-SCRJ1-MM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Dessin coté**